

LPガス用 ガス警報器

単体型 CF-626

高圧ガス保安協会検定合格品

家庭用ガス警報器のパイオニア

コスモスのガス警報器の機能がアップしました!!

NEW

電源を入れて
最短**5秒**で監視状態に
初期安定時間を大幅に短縮しました

スリープ音とランプで
ガス漏れを
お知らせ



NEW

環境に優しい
省電力設計



消費電力**0.9w**

※監視時・警報時とも

第14139007号
エコマーク認定商品

NEW

警報音確認機能

- ・交換期限お知らせ機能
- ・警報音一時停止機能



聞き取りやすい「スィープ音」とランプでガス漏れをお知らせします。

聞き取りやすいスィープ音と落ち着いた明るさのランプ

監視時には、お客様の声を反映し従来品より落ち着いた明るさのランプで安全を見守ります。また、警報時には人の耳で聞き取りやすい周波数(1kHz~4kHz)のスィープ音とランプの点滅で、年代を問わずしっかりと警報をお知らせします。

NEW 電源を入れて最短5秒で監視状態に

当社従来品より初期安定時間を短縮しました。

NEW エコマーク認定商品

消費電力は監視時・警報時とも約0.9Wと環境にやさしい省電力設計です。

NEW 台所に調和するシンプルデザイン

シンプルでスマートなデザインで、台所のスペースを邪魔しないコンパクト設計です。

NEW 警報音確認機能

通常の監視状態で点検/警報停止スイッチを押し続けると、警報音および電源/警報ランプの動作を確認できます。

交換期限お知らせ機能

警報器の交換期限が過ぎると、電源/警報ランプのゆっくりとした点滅でお知らせします。

警報音一時停止機能

殺虫剤などの噴射によって誤作動した場合でも、警報音を一時的に停止することができます。

ほぼすべてのLPガス警報器の取り付け金具に対応

※ごく一部の取付金具で取り付けできない場合があります。



ランプとブザーで状態をお知らせ

● 通常監視時



赤 ランプ点灯

● ガス漏れ時



赤 ランプ点滅

電子音「ピューピュー」

● 故障時



赤 ランプ高速点滅

電子音「ピッピッピッ」

● 交換期限お知らせ



赤 ゆっくり点滅

仕様

| | |
|--------|--|
| 型式 | CF-626 |
| 検知原理 | 半導体式 |
| 検知対象ガス | LPガス |
| 警報ガス濃度 | 爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下 |
| 応答時間 | 30秒以内 |
| 警報方式 | 即時警報型、自動復帰型、警報(赤)ランプ即時点滅、圧電ブザー、スィープ音(1kHz~4kHz)(音量70dB(A)/m以上) |
| 搭載機能 | 警報音一時停止機能、警報音確認機能、交換期限お知らせ機能、故障診断機能 |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz共用 |
| 消費電力 | 監視時・警報時:約0.9W |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃(結露しないこと) |
| 外形寸法 | W80×H62×D30mm |
| 質量 | 約220g |
| 電源コード | 3mコード(予備コンセント付き)/30cmコード(予備コンセントなし) |
| 付属品 | 取付金具、両面テープ、コード振れ止め、木ネジ、点検ガス採取器 |

【点検のお願い】警報器の作動状況確認のため、月に一度点検を行ってください。



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

交換期限がきたら、新しい警報器にお取り替えください。

新コスモス電機株式会社

| | | |
|--------|--|------------------|
| 本社 | 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 | TEL(06)6308-3155 |
| 東日本営業部 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) | TEL(03)5403-2706 |
| 京 | 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) | TEL(011)231-1101 |
| 札幌営業所 | 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(ティエニスビルディング4F) | TEL(022)295-6061 |
| 仙台営業所 | 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) | TEL(025)365-1390 |
| 新潟営業所 | 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル2F) | TEL(054)255-1901 |
| 西日本営業部 | 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 | TEL(06)6308-3155 |
| 関 | 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(坂種栄ビル7F) | TEL(052)951-2650 |
| 中部 | 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーバンニューズフルビル2F) | TEL(076)234-5611 |
| 北陸営業所 | 〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F) | TEL(086)435-5087 |
| 岡山営業所 | 〒732-0827 広島市南区福海町2-16(広島福海町第一生命ビル6F) | TEL(082)568-2800 |
| 広島営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-1-1(NORITZビル5F) | TEL(092)431-1881 |
| 九州営業所 | | |

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※このカタログは、再生紙を使用しています。

2017年9月制作
(N) 7489-D040